

# E10302




## Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC001

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 43

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10302



## Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002A04

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc