




Câble de connexion

VDOAH040MSS0001H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC017
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Câble de connexion

VDOAH040MSS0001H04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

