





Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0002H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC141
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	10 x 10 x 31
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11486



Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0002H03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



BK =

BN =

BU =

Couleurs des fils conducteurs :

noir

brun

bleu