




Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0025E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	10 x 10 x 31
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces


**Câble avec prise femelle**

ADOGF030VAS0025E03

Raccordement électriqueCâble: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

**Raccordement**

BK = Couleurs des fils conducteurs :
noir
BN = brun
BU = bleu