


E11528



Embase mâle

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 Joint torique



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 30,743

Filetage M16 x 1,5

Matières zamac nickelé

Matière du corps zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E11528



Embase mâle

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Raccordement électrique

Câble: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac, nickelé



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc