


# E11624



## Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Indice de protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	25,5
Dimensions [mm]	20 x 20 x 52
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E11624



## Connecteur à câbler


SSTGH040MSSFKPG

### Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

