


# E11627



## Répartiteur passif en T

T SPLITTER M12/2XUS



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	3
Courant de sortie total	[A]	3

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68

### Données mécaniques

Poids	[g]	39,7
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

### Accessoires

Fourniture		Bouchons protecteurs: 1
------------	--	-------------------------

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E11627




## Répartiteur passif en T

T SPLITTER M12/2XUS

### Raccordement électrique

#### Raccordement



Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé