


E11645



Câble avec prise femelle

ADOAO140MSS0002B11



CE

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC
Courant de sortie total	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	197,2
Dimensions	[mm]	45 x 20 x 49
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E11645



Câble avec prise femelle


ADAOA140MSS0002B11

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M16, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M: non utilisé

U: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune
RD =	rouge