


E11658



Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...100
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	30,2
Dimensions [mm]	35 x 20 x 30
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E11658



Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

