




Câble avec prise femelle

ADOAH040MSN0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Application	zones explosibles zone 1
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 15 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Remarques	Pour l'emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage. Les exigences des règlements d'installations en vigueur doivent absolument être respectées par l'utilisateur sous sa propre responsabilité.
Unité d'emballage	1 pièces

E11694



Câble avec prise femelle


ADOAH040MSN0005A04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
GY = brun
WH = gris
 blanc