E11716

Connecteur à câbler

SSTGH050VASFPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11859

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 52
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		inox 1.4571 (316Ti)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11716

Connecteur à câbler

SSTGH050VASFPKG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement