


E11730



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010H11

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement [A]

4

Courant de sortie total [A]

12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-15...80

Indice de protection

IP 67

E11730



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010H11

Données mécaniques

Matières	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm





Raccordement

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

E11730

Répartiteur

ZDO6H050MSS0010H11

