




Câble en Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,173
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		plastique
Nombre d'emplacements répartiteur		2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Câble en Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: plastique; Contacts: doré



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

