


E11809



Câble avec prise femelle

ADOGO014MSS0010B11



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	792,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11809



Câble avec prise femelle


ADOGO014MSS0010B11

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M16, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M: non utilisé

U: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir

BN = brun

BU = bleu

GN = vert

GY = gris

PK = rose

RD = rouge

VT = violet

WH = blanc

YE = jaune