


# E11841



## Prise à câbler

SDOGH040PLSFKSK



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 45 AC / < 70 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...60

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 12,1

Dimensions [mm] 16 x 16 x 51

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière écrou moleté PA 6.6

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: PA 6.6



# E11841

## Prise à câbler

SDOGH040PLSFKSK



### Raccordement

