


E11043



Prise à câbler

SDOAL070PLSFKPG



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...100
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	43,7
Dimensions	[mm]	59 x 29 x 38,5
Matières		PBT
Matière du corps		PBT
Matière écrou moleté		PA
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11043



Prise à câbler


SDOAL070PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Rd24, coudé; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA; Contacts: doré



Raccordement

