

# E11095




## Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11495

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67; (si vissé)

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	10 x 10 x 31
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E11095



## Câble avec prise femelle


ADOGF030VAS0005E03

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun  
BK = noir  
BU = bleu