




Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0020E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67; (si vissé)

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	10 x 10 x 31
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)		




E11097



Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0020E03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu