


## Connecteur à câbler

SSTGF030ZDSFKPK

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

## Données mécaniques

Dimensions [mm]	13 x 13 x 44
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	ZnAl / Ni

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

## Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm<sup>2</sup>; Isolation des fils: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Gaine de câble: Ø 4...5 mm

## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ZnAl / Ni



# E11158



## Connecteur à câbler

SSTGF030ZDSFKPK

### Raccordement

