




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11432

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Caractéristique spécifique Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC  
 Protection contre les surcharges oui; (VDR)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90  
 Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU  
 Matière du corps TPU  
 Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication état de commutation 1 x LED, jaune

### Accessoires

Fourniture vis  
 étiquette

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E11181



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

