


E11190



Embase mâle

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 Joint torique



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	11,6
Matières	laiton nickelé
Matière du corps	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E11190



Embase mâle

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Raccordement électrique


Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc