




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	85,8
Matières		PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé

E11219



Répartiteur

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8

Afficheurs / éléments de service


Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement


Connecteur: 1 x M16; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré



Répartiteur

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré

