



## Câble avec prise femelle

ADOGF040VAS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT135

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone
Sans silicone	oui

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

## Données mécaniques

Dimensions [mm]	10 x 10 x 31
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E11223



## Câble avec prise femelle

ADOGF040VAS0005E04


### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc