

E11229




Câble de connexion

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11230

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...80

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11229




Câble de connexion

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

