


E11246



Câble avec prise femelle

AD0GB050PLS0005E05



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 498,2

Dimensions [mm] 24 x 24 x 50

Matières TPU

Matière écrou moleté TPU

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: TPU




E11246



Câble avec prise femelle

AD0GB050PLS0005E05

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc