


Câble de connexion

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

| | |
|----------------------------|--|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone | oui |

Données électriques

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
| Classe de protection | III |
| Courant de sortie total [A] | 3 |

Sorties

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | PNP |
|-------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -25...85 |
| Indice de protection | IP 68 |

Données mécaniques

| | |
|----------------------|-----------------|
| Matières | PUR |
| Matière du corps | PUR |
| Matière écrou moleté | laiton, nickelé |

Afficheurs / éléments de service

| | | |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 2 x LED, jaune |
| | fonctionnement | 1 x LED, vert |

Remarques

| | |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

E11372



Câble de connexion

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

