


# E12514



## Connecteurs RJ45 Ethernet

RJ45-Steckverbinder



### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...60
Indice de protection		IP 20

### Données mécaniques

Poids	[g]	10,4
-------	-----	------

### Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

### Raccordement électrique

bornes autodénudantes: 0,34 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x RJ45, droit



7 5 3 1  
8 6 4 2

# E12514



## Connecteurs RJ45 Ethernet

RJ45-Steckverbinder

### Raccordement

