


# E12557



## Câble de connexion

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	12...24 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Température ambiante en mouvement [°C]	-30...70
Indice de protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

### Données mécaniques

Poids [g]	173,7
Matière du corps	PA

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E12557



## Câble de connexion

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,4 mm; torsadé; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm<sup>2</sup> (52 x 0,15 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



### Raccordement

