


Prise à câbler

SDOGS060--AFKCR



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

8...32 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...80

Température ambiante en mouvement

[°C]

-20...80

Indice de protection

IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids

[g]

15,1

Matières

laiton nickelé; PA

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E12583



Prise à câbler

SDOGS060--AFKCR

Raccordement électrique

6 x 0,5 mm²

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Raccordement

