


E12736



Câble avec prise mâle AMP

ecomatPanel/Cable/5m



Application

Caractéristique spécifique : câble blindé

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...80
Indice de protection	IP 20; (sans résistance)

Données mécaniques

Poids [g]	456,4
Dimensions [mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Matières	boîtier: PBT GF20
Matière du corps	PBT


Remarques

Unité d'emballage : 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, gris, Ø 8,3 mm, blindé; 2 x 0,5 mm² (torsadé en paires) + 2 x 0,5 mm² (torsadé en paires)

Connecteur: AMP MQS, droit; Corps: PBT; Contacts: étamé




E12736



Câble avec prise mâle AMP

ecomatPanel/Cable/5m

Raccordement



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb