


Prise à câbler

ecomatPanel/Connection Set



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 20; (sans résistance)

Données mécaniques

Poids	[g]	10
Dimensions	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Matières		boîtier: PBT GF20
Matière du corps		PBT

Accessoires

Fourniture		résistance 120 ohm
		Contacts crimp
		tube protecteur

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

5 x 0,5...0,75 mm²

Connecteur: AMP MQS, droit; Corps: PBT; Contacts: étamé





Prise à câbler

ecomatPanel/Connection Set

Raccordement

