


E12068



Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDA042--S0003A03STGH050MSS

article arrêté



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65
Données mécaniques	
Poids [g]	350,2
Matières	TPU
Matière du corps	TPU

E12068



Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Matière écrou moleté	laiton, nickelé
----------------------	-----------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Accessoires


Fourniture	vis
	étiquette

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Raccordement



Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E12068



Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

