


E12266



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	24,9
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 52
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E12266



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 2,5...3,5 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

