


## Répartiteur en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



## Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC/DC
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	3
Courant de sortie total [A]	3

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

## Données mécaniques

Poids [g]	15,7
Dimensions [mm]	11 x 27 x 38
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	2
Type connecteur	M8

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E12269



## Répartiteur en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

