


E12289



Connecteur à câbler

SSTGN040ZDSFKSG



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Version		câble Ethernet, codage D
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	44,6
Dimensions	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Matières		zamac nickelé
Matière du corps		zamac, nickelé
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12289



Connecteur à câbler

SSTGN040ZDSFKSG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm; AWG 18

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindable



Raccordement

