


E12346



Câble avec prise mâle

ASTGA050MSS01,5C04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	127,4
Dimensions [mm]	38 x 15 x 31
Matières	boîtier: TPU noir
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Remarques	La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Unité d'emballage	1 pièces

E12346



Câble avec prise mâle


ASTGA050MSS01,5C04

Raccordement électrique


Câble: 1,5 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, blindé; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BU =	bleu
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage