


E12352



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0010K05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	444,6
Dimensions [mm]	28 x 15 x 38
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	inox

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E12352



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0010K05

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 5,3 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox; Contacts: doré; Couple de serrage: 1,0...1,5 Nm;
Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc