


E18016



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0025E04



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...100
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	874,979
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox 1.4571 (316Ti)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E18016



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0025E04

Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, noir; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
WH =	bleu
	blanc