E18025

Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Application		
Caractéristique spécifique		câble blindé
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	254,012
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5,6 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

E18025

Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005G04

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc