


E18084



Connecteur à câbler

SSTAHO40MSSFKPG




Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...100
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	27,216
Dimensions [mm]	38 x 20 x 40
Matières	PA
Matière écrou moleté	zinc, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Bornes de raccordement: ...0,75 mm ² ; Gaine de câble: Ø 8...10 mm	
Raccordement électrique - connecteur	
Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: PA; Verrouillage: zinc, nickelé; Contacts: doré	

E18084



Connecteur à câbler

SSTA040MSSFKPG



Raccordement

