



Câble de connexion

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...105
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	45,359
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 40
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox 1.4571 (316Ti)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Câble de connexion

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré

