


E18102



Embase mâle

RSTGH050VAS00.3-05



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...90

Données mécaniques

Poids [g] 54,431

Dimensions [mm] 19 x 19 x 25

Filetage PG 11

Matières inox (1.4301/304)

Matière du corps inox (1.4301/304)

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox (1.4301/304)



E18102



Embase mâle

RSTGH050VAS00.3-05

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc