


# E18160



## Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0075E04



### Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 300 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...105

Indice de protection

IP 68

### Données mécaniques

Poids

[g]

2685,265

Dimensions

[mm]

31 x 14,5 x 31

Matières

PVC

Matière du corps

PVC

Matière écrou moleté

inox 1.4571 (316Ti)

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E18160



## Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0075E04

### Raccordement électrique

Câble: 75 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



### Raccordement



5: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc