

E20404




Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0005B04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC076

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E20404



Câble avec prise mâle


ASTGH040MSS0005B04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; hautement flexible; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

1	BN
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu