
E20406

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/1,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	1
Longueur de la tête de détection	[mm]	5
Longueur totale	[mm]	1300
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matières		Adaptateur: ABS

E20406

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/1,3M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces