



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	4
---------------------------------	---

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	4
---------------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	2,4
Longueur totale [mm]	800
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------