




Câble avec prise femelle

ADOGB030MSS0002E03



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	131,7
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49,9
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E20428



Câble avec prise femelle

ADOGB030MSS0002E03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
GN/YE =	bleu
	vert / jaune