


E20429



Câble avec prise femelle

AD0GB030MSS0005E03



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-30...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...80
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	279,3
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49,9
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E20429



Câble avec prise femelle

AD0GB030MSS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
GN/YE = vert / jaune