


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Principe de fonctionnement      Barrage photoélectrique

## Zone de détection

Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type      OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques    [mm]      50

## OUF

Portée des fibres optiques    [mm]      50

## Conditions d'utilisation

Température ambiante      [°C]      -20...80

# E20444



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	1
Longueur de la tête de détection [mm]	5
Longueur totale [mm]	100
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives