




## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
|----------------------------|-------------------------|

## Zone de détection

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
|--------------------------------------------------------|----------|

## OKF

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Portée des fibres optiques [mm] | 120 |
|---------------------------------|-----|

## OUF

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Portée des fibres optiques [mm] | 120 |
|---------------------------------|-----|

## Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -20...80 |
|---------------------------|----------|

## Données mécaniques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Type tête de détection | droit |
|------------------------|-------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Diamètre de la tête de détection [mm] | 2,5 |
|---------------------------------------|-----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Longueur de la tête de détection [mm] | 10 |
|---------------------------------------|----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Longueur totale [mm] | 800 |
|----------------------|-----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Rayon de courbure minimum [mm] | 10 |
|--------------------------------|----|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Matières | Adaptateur: PPE |
|----------|-----------------|

# E20449



## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Matière des fibres optiques             | verre     |
| Matière de la tête des fibres optiques  | aluminium |
| Matière de la gaine des fibres optiques | PVC       |
| <b>Accessoires</b>                      |           |
| Fourniture                              | E20106    |
| <b>Remarques</b>                        |           |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces  |